

**DNMG 150608, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DNMG 150608 HBT130 Type: HBT130  
Spånryder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	M
Type	HBT130
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	MM

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning