

**DNMG 150604, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 150604 HBT130 Type: HBT130

Spånbryder: MM

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Spånbryder	MM
Belægning	TiCN
Type	HBT130
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning