

**DNMG 1506 12, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PR

Skæredybde a_p : 1,8 - 6 mm

Tilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Spånbrøder	PR
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150612
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning