


**SNMG 120404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251160 HBT020
GTIN	4062406256562
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HBT020 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HBT020

Spånryder: PF

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Skærebetingelse	let afbrudt.

Antal skift/skær	8
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Spånryder	PF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning