

**SNMG 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HBT130 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HBT130

Spånryder: MF

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	8
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm

Spånryder	MF
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Type	HBT130
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning