

**TNMG 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Spånryder	MF
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Tilspænding $f$	0,15 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning