


**TNMG 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HBT020
Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	6
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Spånbryder	PF
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning