


**TNMG 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	6
Spånryder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning