


**TNMG 160408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TNMG 160408 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PM

Skæredybde  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	TiCN
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HBT020
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408

Spånbryder	PM
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning