

**VNMG 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	MM
Type	HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning