

**WNMG 080404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

WNMG 080404 HBT130 Type: HBT130

Spånbryder: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Spånbryder	M
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN

Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT130
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning