

**VNMG 160408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VNMG 160408 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT130
Primær anvendelse	M

Spånbryder	MM
Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning