


**WNMG 060404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	MM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,12 - 0,45 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning