


**WNMG 060408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 060408 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,8 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 060408
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,8 - 5 mm
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o

Belægning	TiCN
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Spånryder	PM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning