


**CCMT 060204, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT020
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Spånbrøder	PF
ISO-kode, vendeskærsplatte	CC.T 060202

Antal skift/skær	2
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning