


**WNMG 080412, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080412 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PR

Skæredybde a_p : 1,8 - 6 mmTilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Spånbryder	PR
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	1,8 - 6 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning