

**CCMT 060204, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Artikelklasse	22D

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CC.T 060202
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT130
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning