


**CCMT 09T308, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 HBT130 Type: HBT130  
Spånbryder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,05 - 0,35 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 3 mm
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308

Type	HBT130
Spånbryder	MM
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning