


**CCMT 120404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 120404 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 3 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Spånryder	MM
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Type	HBT130

Skæredybde a_p	0,3 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning