

**CCMT 120404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CCMT 120404 HBT020 Type: HBT020  
Spånryder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,12 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN

Spånbryder	PM
Type	HBT020
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning