


**DCMT 11T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DCMT 11T304 HBT020 Type: HBT020

Spånryder: PF

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånryder	PF
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2

Type	HBT020
Skæredybde $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning