

**DCMT 11T302, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T302 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Belægning	TiCN
Spånbryder	PM
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Type	HBT020
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning