

**DCMT 11T308, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T308 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Spånbryder	MM
Type	HBT130
Belægning	TiCN

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning