


**DCMT 11T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T304 HBT020 Type: HBT020
Spånryder: PM
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Spånryder	PM
Belægning	TiCN

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning