


**SCMT 120404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

SCMT 120404 HBT020 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HBT020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Belægning	TiCN

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBT020
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning