

**SCMT 120408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

SCMT 120408 HBT130 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Belægning	TiCN
Type	HBT130
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM

Spånbryder	MM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning