


**SCMT 09T304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Type	HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Spånryder	PM
Antal skift/skær	4

Skærebetingelse

let afbrudt.

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning