

**TCMT 110204, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TCMT 110204 HBT130 Type: HBT130  
Spånbryder: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	3
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm

Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	HBT130
Spånryder	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning