


**SCMT 120408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

SCMT 120408 HBT020 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HBT020  
Spånbryder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Type	HBT020
Spånbryder	PM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm

Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning