

**SCMT 09T304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm

Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning