


**TCMT 110204, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

TCMT 110204 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PM

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Spånbryder	PM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Type	HBT020
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110204
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning