

Garant**Slibekappe (SiC), korn 80, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1317A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553327 1317A
GTIN	4062406271954
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Siliciumkarbid (SiC) er perfekt til bearbejdning af titan, aluminium og legeringer af disse.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Teknisk beskrivelse

Slibekappe-Ø	13 mm
Slibekappelængde	17 mm
Anbefalet omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Form	A
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)

Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	80
Produktnavnsegenskab	korn 80
Produkttype	Slibekappe

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibekappeholder Hoved-Ø, hovedlængde, form 1317A	553100 1317A
---	--------------