

**VBMT 160404, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VBMT 160404 HBT020 Type: HBT020
Spånryder: PF
Skæredybde a_p : 0,4 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	PF
Type	HBT020
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning