

**VBMT 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

VBMT 160404 HBT130 Type: HBT130  
Spånryder: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	M
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Skæremateriale	HM
Type	HBT130
Primær anvendelse	M

Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning