

**VCMT 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VCMT 160404 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Spånryder	M
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404

Belægning	TiCN
Type	HBT130
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning