

**VBMT 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VBMT 160404 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M

Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbryder	MM
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning