

**Garant****Slibekappe (SiC), Korn 150, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1626A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553328 1626A
GTIN	4062406272067
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Siliciumkarbid (SiC)** er perfekt til bearbejdning af titan, aluminium og legeringer af disse.

**Anvendelse:**

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ned i slidsens retning).

**Bemærk:**

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

**Teknisk beskrivelse**

Form	A
Anbefalet omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Slibekappelængde	26 mm
Slibekappe-Ø	16 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)

Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	150
Produktnavnsegenskab	Korn 150
Produkttype	Slibekappe

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Slibekappeholder Hoved-Ø, hovedlængde, form 1626A	553100 1626A
---	--------------