

**VBMT 160408, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VBMT 160408 HBT020 Type: HBT020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,12 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Belægning	TiCN
Spånbryder	PM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 280 m/min
Antal skift/skær	2

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Type	HBT020
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,12 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning