

**VCMT 110304, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	HBT020
Belægning	TiCN
Spånbrøder	PF

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning