

HOLEX**Slibevifter Fiber/lærred, fin, Hoved-Ø×hovedbredde: 30X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554930 30X20
GTIN	4062406272319
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, **forstærkes** fiberstoffets **slibeeffekt**. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	20 mm
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	30 mm
Anbefalet omdrejningstal	7500 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	14000 min ⁻¹
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	280 / 240
Finhedsgrad	fin

Produktnavnsegenskab	fin
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		