

**VCMT 110304, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Artikelklasse	22D

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	VCMT 110304
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Type	HBT130
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Antal skift/skær	2
Spånbrøder	M

Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning