

Garant**Eco-skærholder DDJNR 93°, til vendeskærsplatter DN., højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Teknisk beskrivelse

Klo, skrue, fjeder	259036 8
Hovedlængde L ₁	33 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 1616H11
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 3

Underlagsplatte	269007 1
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/250600-16/11>