

**VCMT 160404, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VCMT 160404 HBT130 Type: HBT130
Spånryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	MM
Belægning	TiCN
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Skæremateriale	HM
Type	HBT130
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning