

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5xD, Venstre, Ø DC: 10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268405 10 |
| GTIN | 4062406272906 |
| Artikelklasse | 21X |

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Skaft-Ø D _s | 12 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) |
| Nyttelængde L ₁ | 15 mm |
| Nominel Ø D | 10 mm |
| passende vendeskærsplatter | ZCMX 05.. |
| Samlet længde L | 90 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 40

269028 40