

**VCMT 160408, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VCMT 160408 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HBT130
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Spånbryder	MM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 200 m/min

Belægning	TiCN
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning