

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 1616H11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 22 mm

Hovedlængde L₁: 33 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 269007 1

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	259027 3
ISO-kode holder	DDJNR/L 1616H11
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Samlet længde L	100 mm
Underlægsplade	269007 1

Skafstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	22 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 8
Hovedlængde L ₁	33 mm
Plattestørrelse	11 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplade Type 3	259027 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplade	269070
Underlagsplade Type 1	269007 1
Skrue til underlagsplade	259613