

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251901 16/06
GTIN	4045197809049
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 1616H06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L₄: 20 mm

Hovedlængde L₁: 27 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 259033 8

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259033 8
Skrue til underlagsplatte	259027 1
Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	DWLNR/L 1616H06

Klo, skrue, fjeder	259036 13
Samlet længde L	100 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8