

**WNMG 080412, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

WNMG 080412 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: MR

Skæredybde a_p : 2 - 6 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HBT130
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080412
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	6
Belægning	TiCN

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 180 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbrøder	MR
Skæredybde a_p	2 - 6 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning