

Garant**ZCMX 050204, Type: HBZ120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 050204 HBZ120 Type: HBZ120

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050204
Type	HBZ120
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Belægning	PVD
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning