


Garant**ZCMX 050204, Type: HBZ310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 050204 HBZ310 Type: HBZ310

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	HBZ310
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050204
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Belægning	PVD
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning